

ICEMAN[®]



アイスマンベスト PRO

簡単**3**ステップで
体を冷やす!

少量の冷水と
冷凍ペットボトルを差し込めば
冷水がチューブを循環!
冷たい水が体中を駆けめぐる快感!



1 背中のタンクに
冷水を
約**150ml**
入れる



2 背中のタンクに
凍った
ペットボトルを
チャージ!!



650 mlまでのペットボトルに対応

または
氷でも
お使い頂けます



タンクに入る小さな保冷剤もご利用できます。

税抜価格 (1着)

¥22,094

3 **バッテリー**
ON
バッテリー前面収納で
操作もしやすい



製品詳細、
使い方動画は
こちらの
QRコードから

ご使用シーンに合わせ、3段階調節が可能です。 **バッテリー 5200mAh**

| | | | |
|-----------|-------------------|------|-----------------|
| 冷感UPモード | ① 連続作動 | 持続時間 | 約 3時間00分 |
| 長時間使用モード | ② 20秒作動 - 45秒停止 | | 約 3時間30分 |
| 最長時間使用モード | ③ 20秒作動 - 1分30秒停止 | | 約 4時間00分 |



世界初!! ICE drip Control

PAT.P アイสดリップコントロール

※2020年3月 水冷服機能・当社調べ。

冷凍ペットボトルの最上部から水をドリップする事で
効率よく冷水をつくりだす 独自コントロールシステム

- 特徴 1 軽量** 少量の水と凍ったペットボトルのみのため軽量で重さを感じさせません。
- 特徴 2 静音** 静かな場所でもモータ音は気になりません。
- 特徴 3 長時間冷却** ヤマシンが独自で開発した ICE drip Controlで長時間冷却が可能になりました。
- 特徴 4 高速チャージ** 全国の冷凍ペットボトル飲料を販売しているお店を、チャージスポットとして利用できます。
- 特徴 5 速効冷感** 新しくペットボトルをチャージすると数秒で冷感が復活します。
- 特徴 6 水分補給** 凍ったペットボトルは、溶けたら飲むことが可能です。

アイスマンベスト 前面冷却部分の位置調節

PAT.P

外側に来るようにすれば、脇を冷やす事ができます。



前面のバックルのベルト

前面のバックルのベルトと左右の調整ベルトで前面の冷却位置を調節できます。

調整ベルト

前面のバックルは装着しないでも着用ができます。



■アイスマンベスト仕様

- ウエア素材:表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル
- タンク材質/TPU 保冷使用部/アルミ・ポリウレタン
- 冷却ホース/シリコーンゴム (カラー:ブルー)

■ポンプ仕様

- ポンプ出力:7.4V 150mA(最大)
- 流量:最大320-370ml/min



LEDランプでモードを確認できます。



スイッチ

■バッテリー仕様 / リチウムイオンバッテリー

- 電池電圧:3.6V ●電池容量:5,200mAh
- 寸法/95×65×25mm●重量/約133g
- タイマーモード搭載
(①連続②20秒作動-45秒停止③20秒作動-1分30秒停止)
- 充電時間:約2時間30分 (別売:2Aアダプタ使用時)
- 携帯充電時(microUSB)出力:2.0A



■付属品

- 充電ケーブル1本付き
- ※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
- ※ACアダプターは付属していません。

発注単位1セット

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1着) | 着丈 (cm) | 胸囲 (cm) | 肩幅 (cm) | 質量 (g) |
|----------|---------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 504-6229 | ICMP2-BLV-SET | ¥22,094 | 43 | 80~130 | 30 | 753 |



総合ツールメーカー

山真製鋸 株式会社

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642
TEL(053)468-6380 FAX(053)468-6370

ご用命は