

SD10プレート付ベアリング入り複車 [SD10-4WRPC]

取付け・取扱い説明書

適用範囲

扉質量1枚50kg以下でご使用ください。
(複車2ヶ吊り当り)


取付手順

- ① 扉上端にプレートを取付ける。
【図1】
- ② SD10Aレール内に複車を挿入してレールを取付ける。【図1】
- ③ 複車を座板と薄型ナット・内歯付き座金・カットワッシャーで挟むようにプレートA部の切欠きに入れる。
【図2】
- ④ 高さ調整を行い、薄型ナットをプレート側に強く締め付ける。


※ 専用スパナ(SD15-HS)があれば便利です。
【図2】

⚠ 施工及び使用上の注意


- 学校や公共施設等の不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を堅枠に当てて止めてください。
- 指ツメの恐れがある場合、SD40ドアエッジを扉に取付けてください。



【納まり図】



【図1】



【図2】

製品のお問い合わせは

最寄りのダイケン営業所まで

DA-19-1



株式会社 **ダイケン**

- 受付時間 月-金 9:00~12:00/13:00~17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)
- 本社:大阪市淀川区新高2-7-13 TEL (06)6392-5321
- ホームページ www.daiken.ne.jp

札幌支店 ☎(011)881-3121
東京支店 ☎(03)3633-6551
名古屋支店 ☎(0586)77-7561
大阪支店 ☎(06)6392-5556

盛岡営業所 ☎(019)908-2202
仙台営業所 ☎(022)235-4380
埼玉営業所 ☎(048)667-9381
千葉営業所 ☎(043)460-2010
西関東営業所 ☎(042)722-5040
(神奈川県・山梨県一部都下エリア担当)

静岡営業所 ☎(054)237-5375
※ 浜松エリアは名古屋支店へ
岡山営業所 ☎(086)297-9100
広島営業所 ☎(082)294-9181
福岡営業所 ☎(092)482-8112
特販営業所 ☎(03)3633-6552